

Infuzní pumpa

HK-100 II

KONTAKT

www.rall-elektronik.cz
rall@rall-elektronik.cz
608 738 307
607 603 599
775 107 714



Specifikace

Displej

Intuitivní rozhraní s barevným displejem, všechny důležité informace na první pohled

Baterie

Nabíjecí Li_polymer baterie

Výdrž baterie až 5 hodin

Doba nabíjení baterie je 10h při zapnutém a 3h při vypnutém displeji

Použití

Přístroj je určený k trvalé průtokové infuzi pacienta.
Konstruován pro trvalý provoz.

Další výhody

Vysoce citlivý senzor a design proti volnému průtoku
zajišťují bezpečnou infuzi
KVO, funkce Bolus a Anti-Bolus
Detekce obrácené rotace
Akustický a vizuální alarm
Možnost prohlížení zpětného záznamu

**Detailnější informace naleznete na
našich webových stránkách**